

bott

armoire à tiroirs

cubio

hauteur x largeur x profondeur 900 x 525 x 650 mm, 3 tiroir(s), avec charges normales, verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles, niveaux avec tablette en acier, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 124991



bott Armoire à tiroirs cubio

stationnaire

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 900 x 525 x 650 mm
- 3 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 1x100 mm/1x125 mm/1x150 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- porte à battants
- avec perforations
- portes à double paroi
- avec charges normales
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- avec blocage d'extension




- verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles
- niveaux avec tablette en acier
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Détails techniques

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| type de meuble | armoire | extension tiroir | 100 % |
| type d'armoire | armoire à tiroirs | couleur du corps | gris clair // RAL7035 |
| matériau | tôle d'acier | couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010 |
| hauteur | 900 mm | surface de corps | finition peinture époxy |
| largeur | 525 mm | surface de face avant | finition peinture époxy |
| profondeur | 650 mm | blocage d'extension | blocage d'extension |
| type de porte | porte à battants | Type d'extension | charges normales |
| équipement armoire | fabricant de housses rétractables | verrouillable | oui |
| nombre de tiroirs | 3 pièce | système de fermeture | noyau interchangeable à 5 goupilles |
| nombre x hauteur tiroirs | 1x100 mm/1x125 mm/1x150 mm | cloison de séparation médiane | non |
| hauteur frontale 100 mm | 1 pièce | poignée | poignée barre |
| hauteur frontale 125 mm | 1 pièce | roulant | non |
| hauteur frontale 150 mm | 1 pièce | Compartimentage tiroir | 1x100 mm/1x125 mm/1x150 mm |
| capacité de charge de tiroir | 75 kg | exécution porte | |
| type tablette/niveau | tablette en acier | équipement porte | perforations |
| glissière tiroir | à roulement à billes | Poids | 56,5 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 125770 |  | Clé de réserve, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant) |
| 125771 |  | clé de rechange, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant) |
| 125772 |  | noyau interchangeable à 5 goupilles, pour armoire à tiroirs |
| 125774 |  | fermeture individuelle pour tiroir, pour armoire à tiroirs |
| 125776 |  | Rehausse pour armoire, avec bord déroulant sur 4 côtés, hauteur x largeur x profondeur 15 x 525 x 650 mm |
| 126253 |  | support d'appareils, convient pour 13 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 150 x 37 mm, en plastique/aluminium, coloris noir |
| 126254 |  | support d'appareils, convient pour 5 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 300 x 30 mm, en plastique/aluminium, coloris noir |

| | | |
|--------|---|---|
| 126255 |  | équerres de maintien, hauteur x largeur x profondeur 60 x 80 x 20 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126256 |  | Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs |
| 126258 |  | support de fraiseuse, diamètre 10 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126259 |  | support de fraiseuse, diamètre 13 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126260 |  | support de fraiseuse, diamètre 16 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126261 |  | support de fraiseuse, diamètre 22 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126262 |  | support de fraiseuse, diamètre 27 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126263 |  | support de fraiseuse, diamètre 32 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126264 |  | support de fraiseuse, diamètre 40 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126265 |  | support de fraiseuse, diamètre 50 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126273 |  | Tapis antidérapant, hauteur x largeur x profondeur 2,5 x 400 x 525 mm, pour armoire largeur x profondeur 525 x 650 mm |
| 126292 |  | auges, 5 godets (2 x l 70 mm, 3 x l 45 mm) + 15 séparateurs de godets, hauteur x largeur x profondeur 28 x 525 x 650 mm |