

Krause escabeau universel léger

Dopplo

accès double face, 2 x 6 marche(s)
en tôle striée (estrade incl.), Hauteur
0,85 m, longueur de lisse 1,4 m, en
aluminium

Numéro d'article: 203454



Krause Escabeau universel léger Dopplo

Double accès

escabeau universel léger

- accès double face
- 2 x 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- Hauteur 0,85 m
- longueur de lisse 1,4 m
- connexion marches/lisse rivetage 6 points
- profondeur en position repliée 160 mm
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- Embouts antidérapants en extrémité de lisse
- en aluminium
- poids 5,5 kg
- assurance qualité certification TÜV









- 8 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| technique de montée | escabeau | roulant | non |
| type d'échelle | escabeau universel léger | connexion d'échelons/de longeron | rivetage 6 points |
| matériau | aluminium | équipement de sécurité échelle | protection contre l'écartement |
| utilisation | double face | étrier de sécurité | non |
| Longueur de lisse | 1,4 m | protection contre l'écartement | oui |
| hauteur d'estrade | 0,85 m | exécution échelle | à deux parties |
| hauteur | 0,85 m | bac | non |
| hauteur de travail | 2,85 m | Pour escalier | non |
| nombre de marches | 2 x 6 | soubassement | Embouts antidérapants |
| type de marche/d'échelon | marche(s) en tôle striée | certification | certification TÜV |
| rabattable | oui | garantie | 8 années |
| profondeur de rabattage | 160 mm | Poids | 5,5 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149272 |  | plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année |
| 215546 |  | dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc |
| 221260 |  | chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| 221388 |  | gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9 |
| 523826 |  | kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc |
| 528920 |  | moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE |