

**KERN**

## laagdiktemeter

SAUTER TE 1250-0.1N

behuizing van kunststof, meetbereik  
1250  $\mu\text{m}$ , afleesbaarheid 0 x 0,001  
mm

Artikelnummer: 235994

**KERN**



KERN laagdiktemeter SAUTER TE 1250-0.1N






- behuizing van kunststof
- meetbereik 1250  $\mu\text{m}$
- afleesbaarheid 0 x 0,001 mm
- kleinste proefvlak plat 1,5 mm, holrond 25 mm, bolrond 1,5 mm
- met de functies offset-accur, kalibratietool
- externe sensor, nulplaat en ijkfolie
- batterij 4x1,5V AAA
- hoogte x breedte x diepte 28 x 131 x 65 mm
- levering inclusief koffer

### Technische details

type weegschaal	meetapparaat	weegschaal uitrusting	externe sensor, nulplaat en ijkfolie
type meetapparaat	laagdiktemeter	hoogte	28 mm
materiaal	kunststof	breedte	131 mm

meetbereik	1250 µm	diepte	65 mm
leesbaarheid	0 x 0,001 mm	inhoud levering	inclusief koffer
proefvlak plat	1,5 mm	WEEE-registratienummer	DE80821200
proefvlak holrond	25 mm	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
proefvlak bolrond	1,5 mm	merk volgens EAR-registers	KERN
weegschalfuncties	offset-accur, kalibratietool	gewicht	0,75 kg
spanningsverzorging	batterij 4x1,5V AAA		

## Dit past ook bij ...

216459		pvc-plakband, dragermateriaal van PVC met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 65 µm, in bruin
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
221342		kartonnen stellingbak, inhoud 5,7 l, hoogte x breedte x diepte 110 x 200 x 305 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier
231458		vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, enkelvoudige golf, lengte x breedte x hoogte binnen 290 x 185 x 85 mm, automatische bodem, afsluitbaar met plaksluiting
235833		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 102 x 100 mm, inhoud 0,5 l, van polypropyleen in blauw