

miroirs panoramiques

PRIX

diamètre 600 mm, Visibilité maximale 5 m, champ de vision 180 °, miroir en Polymir®, sans cadre



Numéro d'article: 239837

miroirs panoramiques

- convient pour pour contrôle visuel dans deux directions (miroir à deux faces)
- convient pour le intérieur
- diamètre 600 mm
- Visibilité maximale 5 m
- champ de vision 180 °
- miroir en Polymir®, sans cadre
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|
| sécurisation de la circulation | équipement de sécurité | diamètre | 600 mm |
| équipement de sécurité | miroir | champ de vision | 180 ° |
| type de miroir | miroirs panoramiques | distance max. | 5 m |
| lieu d'utilisation | intérieur | Propriété du miroir | sans cadre |
| convient pour (application) | contrôle visuel dans deux directions | garantie | 5 années |
| matériau de miroir | Polymir® | Poids | 1,4 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 239208 |  | <p>ruban magnétique, avec face avant autocollante, bande longueur x largeur 10 m x 60 mm, 1 mm épaisse, en blanc, avec 40 g/cm² force d'adhérence</p> |
| 239220 |  | <p>horloge murale, radiohorloge, disque gradué en rouge avec cadran à traits, affichage analogique, diamètre 305 mm, boîtier en plastique en rouge, alimentation électrique par pile 1x1,5 V (AA)</p> |
| 239724 |  | <p>bac gerbable, hauteur x longueur x largeur 220 x 600 x 400 mm, En polypropylène (100 % matériau recyclé) coloris gris, Parois plein avec ouverture de prise sur la face avant, fond plein</p> |