

Cascoo roulette fixe



force 100 kg, avec bandage polyamide, diamètre 100 mm, moyeu avec palier lisse en acier inoxydable, jante en polyamide avec fibres de verre, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243596

roulette fixe

- force 100 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 100 mm
- espacement des trous des vis 80/72x60/52 mm
- moyeu avec palier lisse en acier inoxydable
- jante en polyamide avec fibres de verre
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier inoxydable
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	100 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyamide	Longueur de moyeu	42 mm
Diamètre de roue	100 mm	distance trou de vis	80/72x60/52 mm

matériau de jante	polyamide	Poids	0,432 kg
roulement	palier lisse		