

Scangrip accu-werklamp STAR

behuizing van kunststof, Lampen: COB-led, met powerbank met USB-aansluiting, ergonomische greep, reikwijdte lamp 0,5 m, met accu

Artikelnummer: 254505



SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



accu-werklamp

- hoogte x lengte x breedte 98 x 156 x 103 mm
- behuizing van kunststof
- Lampen: COB-led
- met powerbank met USB-aansluiting, ergonomische greep
- brandduur 5 h
- reikwijdte lamp 0,5 m
- in 2 trappen dimbaar
- oplaadtijd 6 h
- met accu
- Compatibel met lithium-ionen
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- 3 jaar garantie



Technische details

gereedschapstype accu-werklamp

lamp functie in 2 trappen dimbaar

type lamp	COB-led	materiaal behuizing	kunststof
reikwijdte	0,5 m	lengte	156 mm
brandduur	5 h	hoogte	98 mm
lichtstroom	500-1000	breedte	103 mm
dimbaar	ja	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
spanningsverzorging	accu	ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
accutype	lithium-ionen	garantie	3 jaar
vermogen accu	5,2 Ah	WEEE-registratienummer	DE24837723
oplaadtijd	6 h	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
lamp uitrusting	powerbank met USB-aansluiting, ergonomische greep	gewicht	0,78 kg