

RVS etagewagen

draagvermogen 80 kg, met 2 etage(s), lengte x breedte 530 x 375 mm, etage(s) van RVS, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 272283



RVS etagewagen

- Geschikt voor de kleuterschool
- draagvermogen 80 kg
- met 2 etage(s)
- lengte x breedte 530 x 375 mm
- hoogte x lengte x breedte 550 x 530 x 375 mm
- etage(s) van RVS
- RVSconstructie, stevig gelast
- 4 zwenkwielen, 2 wielen met rem
- wiel Ø 75 mm
- wielen met TPE-banden
- wielnaaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans
- behuizing met corrosiebeschermende zinklaag
- wielstand rechthoekig
- conform ISO 9223
- rem conform EN 1757-3
- 5 jaar garantie

draagvermogen etage	40 kg	wieluitrusting	2 wielen met rem
transporttoestel	transportwagen	etage-inrichting	recht
geschikt voor (branches)	kleuterschool	hoogte	550 mm
type wagen	etagewagen	lengte	530 mm
materiaal	RVS	breedte	375 mm
draagvermogen	80 kg	schuifbeugel	2 stuks
etages aantal	2 stuks	in-/uitklapbaar	nee
etage-afstand	160 mm	wieluitrusting	verzinkt
materiaal platform	RVS	wielstand	rechthoekig
materiaal verwerking	stevig gelast	norm	EN 1757-3 (rem)
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	garantie	5 jaar
banden	TPE	certificering	conform ISO 9223
wiel-ø	75 mm	gewicht	6 kg
wiellager	zwenklager		

Dit past ook bij ...

219576		drinkglazen set, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml
219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm
501597		dweilwagenset, 2x17 l emmer in ROOD/BLAUW, mophouder, mopwringer, 10 moppen, steel, frame van kunststof, 4 zwenkwielen
501943		bestekbak voor etagewagen, hoogte x lengte x breedte 203 x 176 x 325 mm, inhangbaar, van RVS
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel