

## BS-ROLLEN

### bokwiel

draagvermogen 50 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 80 x 25 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm

Artikelnummer: 341974



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Bokwiel

bokwiel


- draagvermogen 50 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 80 x 25 mm
- naaf lengte x Ø 39 x 12 mm
- schroefgatafstand 76x56/84x64 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm

## Technische details


transporttechniek	rollen	totale hoogte	105 mm
roltype	transportapparaatwielen	naaflengte	39 mm
bouwmodel	bokwiel	naafboorgat	12 mm
draagvermogen	50 kg	wielbreedte	25 mm

banden	massief rubber	loopvlak eigenschap	niet-strepend
wiel-ø	80 mm	lengte plaat	104 mm
materiaal velg	kunststof	breedte plaat	80 mm
wiellager	glijlager	afstand schroefgat	76x56/84x64 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	schroefgat-ø	9 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	kleur velg	zwart
materiaal behuizing	staal	gewicht	0,4 kg
draadvangkappen	nee		

## Gerelateerde Producten

714776		wiel, draagvermogen 50 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 80 x 25 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken