

## PAVOY ladekast Basis

hoogte x breedte x diepte 900 x 500 x 500 mm, 4 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 401385



## PAVOY Ladekast Basis

### met enkelvoudig uittrekelement





ladekast

- hoogte x breedte x diepte 900 x 500 x 500 mm
- 4 lade(n)
- constructie van plaatstaal, gelast
- draagvermogen per lade 30 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 85 %
- met uittrekstop
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie




## Technische details

|                      |               |                   |                  |
|----------------------|---------------|-------------------|------------------|
| meubeltype           | kast          | uittrekbare lade  | 85 %             |
| type kast            | ladekast      | oppervlak romp    | m. poedercoating |
| materiaal            | plaatstaal    | oppervlak front   | m. poedercoating |
| materiaal verwerking | gelast        | uittrekblokkering | ja               |
| hoogte               | 900 mm        | afsluitbaar       | ja               |
| breedte              | 500 mm        | sluitsysteem      | cilinderslot     |
| diepte               | 500 mm        | scheidingswand    | nee              |
| laden aantal         | 4 stuks       | verrijdbaar       | nee              |
| fronthoogte 200 mm   | 4 stuks       | certificering     | GS // TÜV        |
| draagvermogen lade   | 30 kg         | garantie          | 10 jaar          |
| kast uitrusting      | lades         | gewicht           | 43 kg            |
| uittrekrail lade     | kogelgelagerd |                   |                  |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 527857 |    | etiketlijst voor ladekast, Voor opsteken   |
| 700010 |    | sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 2 |
| 700012 |  | sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 2 |
| 700015 |  | sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 2 |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 147357 |  | milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud   |
| 194847 |  | werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw                                   |