

## Rollcart laadbord voor zware belastingen



draagvermogen 1000 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1000 x 700 mm,  
platform van MDF in beuken,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 wielen



Artikelnummer: 404954

## Rollcart Laadbord voor zware belastingen

### Draagvermogen 1000 kg

laadbord voor zware belastingen

- draagvermogen 1000 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm
- platform van MDF in beuken
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 wielen

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal	staal
type wagen	laadbord	materiaal verwerking	gelast
draagvermogen	1000 kg	euronorm	nee
constructies	geen	wagen uitrusting	excl. uitrusting
lengte laadvlak	1000 mm	stuurstang	nee
breedte laadvlak	700 mm	wielstand	rechthoekig
materiaal platform	MDF	wiellager	kogellager
kleur platform	beuken	oppervlak	m. poedercoating
wielen aantal/soort	2 wielen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010

banden	massief rubber	gewicht	55 kg
wiel-Ø	200 mm		

## Gerelateerde Producten

404951



hefroller voor zwaarlast-laadbord, draagvermogen 1000 kg, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2004 zuiver oranje, 2 wielen, met massief rubberbanden