

META dossierstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 1850 x 1002 x 604 mm, veldlast 600 kg / vaklast 80 kg, 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 5 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 488848



Das Lagersystem



META Dossier-schroefstelling

Aanbouwstelling

dossierstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 1850 x 1002 x 604 mm
- veldlast 600 kg / vaklast 80 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm





- 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 5 ordnerhoogtes
- per 25 mm verstelbaar
- niveaus met aanslagrand aan achterzijde om te voorkomen dat ordners eruit vallen
- M-vormige langsdragers met 5-voudige afkanting zorgen voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders met stalen voeten, montagemateriaal, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden

Technische details





meubeltype	stelling	materiaal	staal
stellingtype	dossierstelling	stelling uitrusting	legborden
stellingsysteem	schroefstelsysteem	vakbreedte	1000 mm
stellingveld	aanbouwveld	vakdiepte	600 mm
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1850 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
breedte	1002 mm	veldlast	600 kg
diepte	604 mm	oppervlak legbord	verzinkt // poedercoating
legborden / schappen aantal	5 stuks	oppervlak standaard	verzinkt // poedercoating
ordnerhoogtes	5 stuks	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	80 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 2 staanders met stalen voeten, montagemateriaal, niveaus zie aanbod
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	levering	gedemonteerd
legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus stabiliteit	M-vormige langsdragers // veiligheidsrand	garantie	5 jaar

in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht 26,17 kg
gebruik	tweezijdig	

Gerelateerde Producten

150072		ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150074		muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
489217		legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 80 kg, van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
726265		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1850 x 752 x 600 mm, veldlast 600 kg / vaklast 80 kg, 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 5 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gasmanden, 1 gaslegbord, met rubber-banden
528204		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529925		lichte kantoortrappladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg