

afroller

voor polypropyleenband, voor wielen met 200 - 406 mm kern, onderbouw 2 wielen, in ROOD/BLAUW, hoogte x breedte x diepte 930 x 600 x 400 mm

Artikelnummer: 503044



Afroller

voor PP-omsnoeringsbandvoor rolkern 200, 280, 406 mm

afroller

- voor polypropyleenband
- voor wielen met 200 - 406 mm kern
- onderbouw 2 wielen
- in ROOD/BLAUW
- hoogte x breedte x diepte 930 x 600 x 400 mm






Technische details

type verpakking	verpakkingsgereedschap	onderbouw	2 wielen
gereedschapstype	afroller	hoogte	930 mm
soort verpakking	handmatig	breedte	600 mm
voor omsnoeringsband, type	polypropyleen	diepte	400 mm
voor kern rol	200-406 mm	bandrem	ja
set	nee	kleur afroller	ROOD/BLAUW
afroller uitrusting	beugelrem, bak	gewicht	18 kg

Gerelateerde Producten

208434		composietband, lengte x breedte 1100 m x 13 mm, kern rol Ø 200 mm, tot een krachttuioefening van 3000 N scheurvast, oppervlak met slijtvaste kunststof coating
208435		composietband, lengte x breedte 850 m x 16 mm, kern rol Ø 200 mm, tot een krachttuioefening van 4250 N scheurvast, oppervlak met slijtvaste kunststof coating
208436		composietband, lengte x breedte 600 m x 19 mm, kern rol Ø 200 mm, tot een krachttuioefening van 4550 N scheurvast, oppervlak met slijtvaste kunststof coating
208437		composietband, lengte x breedte 500 m x 25 mm, kern rol Ø 200 mm, tot een krachttuioefening van 9000 N scheurvast, oppervlak met slijtvaste kunststof coating

Dit past ook bij ...

216108		hoekbeschermingslijst, Van doos in bruin, 100 % recyclebaar, Beenafmetingen 35 x 35 mm, lengte 1600 mm, materiaaldikte 3 mm
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
223711		balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
227306		veiligheids-cutter, veerbelast trapeziummes met automatisch inschuifbaar lemmet, lemmetlengte 58 mm, met magazijn voor reservemessen
531546		pallet-beschermfolie, lengte x breedte 1600 x 1200 mm, Van 25 µm dik polyethyleen, in transparant