

Bauer bac gerbable

hauteur x longueur x largeur 955 x 1200 x 1040 mm, capacité 0,75 m³, structure en tôle, avec laquage en RAL 5012 bleu clair

Numéro d'article: 508928



Bauer Benne universelle

adaptée aux gerbeurs, grues et palonniers

bac gerbable

- hauteur x longueur x largeur 955 x 1200 x 1040 mm
- capacité 0,75 m³
- force 1500 kg
- structure en tôle
- avec laquage en RAL 5012 bleu clair
- fond plein
- quadruple gerbable
- capacité de gerbage 4
- soubassement fourreaux pour fourche
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 94 x 180 mm
- écartement fourreaux de fourche 615 mm
- poids 109 kg



Détails techniques

type de récipient bac gerbable

Largeur d'étrier 160 mm

capacité	0,75 m³	Écartement des étriers	615 mm
hauteur	955 mm	charge	1500 kg
longueur	1200 mm	emboîtable	oui
largeur	1040 mm	surface	laqué
matériau	tôle	stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour
norme européenne	non	couleur	bleu // RAL 5012
soubassement	plein	couvercle	en accessoires (non compris)
possibilité de passage au-dessous	oui	type de couvercle	couvercle rabattable
soubassement	fourreaux pour fourche	convient pour aliments	non
hauteur des fourreaux de fourche	94 mm	considération comme matière dang	non
largeur des fourreaux de fourche	180 mm	gerbable	oui
distance entrée de fourche	615 mm	exécution couleur	bleu // RAL 5012
dispositif de support	étrier	Poids	109 kg
Hauteur d'étrier	60 mm		

Accessoires

508938		Logement pour palonnier, pour récipient universel, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
508939		Palonnier, pour récipient universel, hauteur x largeur x profondeur 1240 x 1365 x 1035 mm

Cela s'adapte aussi ...

208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
210742		barre de protection anti-collision, élément : droit, convient pour le intérieur, hauteur x longueur 86 x 800 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en jaune/noir, à cheiller dans la plaque de fond, 4 perçages préparés
240194		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium