

regalwerk houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten

breedte x diepte 1285 x 500 mm,
dikte 16 mm, voor een vaklast van
250 kg, het legbord wordt precies
passend t.o.v. balk, van hout in
decor natuur



[REGALWERK]



Artikelnummer: 525375

houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten

- breedte x diepte 1285 x 500 mm, dikte 16 mm
- voor een vaklast van 250 kg
- het legbord wordt precies passend t.o.v. balk
- van hout in decor natuur

Technische details

meubeltype	stelling	vakbreedte	1285 mm
stellingtype	accessoires	vakdiepte	500 mm
voor stellingtype	inhaakstelling voor spaanplaten	vaklast	250 kg
stellingaccessoires	legbord	legborden / niveaus montage	precies passend t.o.v. balk
legbord-/niveautype	houten vloer	materiaal	hout
breedte	1285 mm	kleur bodem	natuur
diepte	500 mm	gewicht	10,9 kg
dikte	16 mm		

