

KERN balance compteuse

plateforme en acier inoxydable,
largeur x profondeur 340 x 240 mm,
plage de pesage entre 0 et 16 kg,
Lisibilité par incréments de 0,05 g

Numéro d'article: 526502



KERN



KERN Balance compteuse

pour pesages non soumis à l'obligation d'étalonnage

KERN balance compteuse





- non étalonnable
- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 340 x 240 mm
- plage de pesage entre 0 et 16 kg
- Lisibilité par incréments de 0,05 g
- avec les fonctions réglage (CAL), quantité, pesage sous la balance
- affichage LC, interface de données pour imprimante ou PC
- indice de protection IP00 : pas de protection contre la poussière/l'eau
- adaptateur secteur 230V/50 Hz, alimentation sur piles possible
- hauteur x largeur x profondeur 120 x 350 x 390 mm

Détails techniques

type de balance	balance compteuse	alimentation	adaptateur secteur 230V/50 Hz, alimentation sur piles possible
étalonnable	non	équipement balance	affichage LC, interface de

		données pour imprimante ou PC	
matériau de plateforme	acier inoxydable	hauteur	120 mm
largeur de plateforme	340 mm	largeur	350 mm
profondeur de plateforme	240 mm	profondeur	390 mm
plage de pesage	0-16 kg	fonction de comptage des pièces	oui
lisibilité	0,05 g	étalonnage	oui
balance fonctions	réglage (CAL), quantité, pesage sous la balance	installation	table
indice de protection IP	00 : pas de protection contre la poussière/l'eau	Poids	7,6 kg

Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
407892		armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
528957		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris