

VARIOfit aluminium trappensteekwagen

met 5 sterren-set, draagvermogen
200 kg, steekplaat breedte x diepte
320 x 250 mm, wielen met lucht-
banden op plaatstaal-velg

Artikelnummer: 531475



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit 5 ster trappensteekwagen


aluminium trappensteekwagen

- met 5 sterren-set
- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm
- constructie van aluminium (gelast)
- hoogte x breedte 1310 x 570 mm
- bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met kogellager
- set sterwielen met massief rubber-banden
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiel-Ø	260 mm
type kar	trappensteekwagen	materiaal velg	plaatstaal
draagvermogen	200 kg	wiellager	kogellager
breedte schep	320 mm	banden sterwielen set	massief rubber
diepte schep	250 mm	wiellager sterwielen set	kogellager
set sterwielen	5 sterren	veiligheidsgreep	ja
materiaal	aluminium	hoogte	1310 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	570 mm
in-/uitklapbaar	nee	garantie	12 jaar
trapslede	nee	gewicht	15 kg
banden	lucht		

Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm