

sangle de levage

force simple directe 3000 kg,
longueur utile 3 m, en polyester en
jaune

Numéro d'article: 669955



Sangle de levage

2 plis

sangle de levage






- force simple directe 3000 kg
- force ficelage simple 2400 kg
- force suspension double 6000 kg
- longueur utile 3 m
- en polyester en jaune
- code de couleurs selon DIN EN 1492-1

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| appareil de levage | équipement d'arrimage | couleur d'identification | jaune |
| équipement d'arrimage | sangle de levage | nombre de chaînes | 1 pièce |
| charge (simple directe) | 3000 kg | matériau | polyester |
| charge (ficelage simple) | 2400 kg | norme | DIN EN 1492-1 (code couleurs) |
| charge (suspension double) | 6000 kg | Poids | 1,69 kg |

longueur utile 3 m

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 221159 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux |
| 221283 |  | gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm |
| 224764 |  | kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |