

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **465-1045**

Artikel/Modell **SARO Pizzatisch mit Aufsatz Modell EPS  
900 1/2**

GTIN **4017337050796**



- **Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsplatte) Granit**
- **1 Tür + 2 Schubladen**
- **Lieferung ohne GN-Behälter**
- **Belegungsmöglichkeit oben: 5x 1/6 GN bis 150 mm tief**
- **1 höhenverstellbares Rost und 1 Auflageschienen-Set**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer**
- **Statische Kühlung mit Umluftventilator**
- **Automatische Abtauung**
- **Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C**
- **Temp. +2 / +8 °C**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,175 kW**
- **Roste: 1x B 333 x T 530 mm**
- **Inhalt (brutto/netto): 240/198 Liter**
- **Außenmaße: B 903 x T 700 x H 861/1086 mm**
- **Gewicht: 118 kg**
- **Kältemittel: R600a**
- **Energieverbrauch: ca. 2,2 kWh/24h (Behälter im Aufsatz geschlossen)**

Ursprung China  
Zolltarifnummer 84185090  
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827