



TÜV-/MPA-
geprüfte
Produkte

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)


Kleingebindewannen DENIOS classic-line, für bis zu 2 Fässer à 60 Liter

Besonders kompakt und platzsparend. Die optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport.

- Optimaler Korrosionsschutz durch hochwertige Verzinkung oder Pulverbeschichtung
- Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis



classic-line by DENIOS ■■



Version	nicht unterfahrbar		unterfahrbar	
	1	2	1	2
Lagerkapazität Fässer à 60 Liter	1	2	1	2
Auffangvolumen [l]	65	65	65	65
Traglast gesamt [kg]	400	400	400	400
Maße außen B x T x H [mm]	635 x 785 x 178	635 x 785 x 178	635 x 785 x 278	635 x 785 x 278
Gitterrost	ohne	verzinkt	ohne	verzinkt
Bestellnummer pulverbeschichtet	259-367-J1	259-371-J1	259-369-J1	259-373-J1
Bestellnummer verzinkt	259-368-J1	259-372-J1	259-370-J1	259-374-J1