


UNILUX

Lampe de bureau à LED SWINGO

- source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D
 - la lampe contient des LED intégrées
 - les LED ne peuvent pas être changées
 - puissance : 10,4 W
 - consommation d'énergie pondérée : 10 kWh / 1000 h
 - flux lumineux : 1249 lumens
 - température de couleur : 3000 Kelvin (blanc chaud)
 - indice de rendu de couleur (Ra) : 84
 - durée de vie : 50.000 heures
- fourni avec socle et pince
 - variateur avec 3 niveaux sur la tête
 - double bras avec 3 articulations
 - bras pivotant sur le socle pour une grande portée
 - tête en plastique ABS, socle et bras en métal enduit
 - diamètre du socle : 230 mm
 - longueur du bras : 2x 360 mm
 - longueur de la tête : 230 mm
 - fiche Euro




Lampe de bureau à LED SWINGO, noir, pince



Lampe de bureau à LED SWINGO, noir, socle



Visuel de référence: présente le produit en utilisation



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de bureau à LED SWINGO	pince et socle	blanc noir	10,4 watts 10,4 watts	3.000 K 3.000 K	230 V / 12 V 230 V / 12 V	D D	400093839 400093838	64000311 64000310