

Hymer Stufenstehtleiter SC 40 4024

Aufstieg beidseitig, 2 x 5 Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 0,65 m, Holmlänge 1,28 m, Aus Aluminium, Holme eloxiert

Artikelnummer: 147629



HYMER



Hymer Stufenstehtleiter SC 40 4024

Aufstieg beidseitig

Stufenstehtleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 5 Stufen (inkl. Podest)
- Standhöhe 0,65 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 1,28 m
- Erhöhte Stabilität durch Eckverstreungen an der unteren Stufe
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- rutschsichere Leiterschuhe am Holmende
- platzsparend zusammenklappbar
- Aus Aluminium, Holme eloxiert
- aufgestellt Höhe x Breite 1150 x 0 mm
- Gewicht 5,5 kg
- Sicherheitshinweis: die oberste Stufe (Scharnierstufe) darf nicht als



Standstufe verwendet werden!

- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Stufenstehleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Material	Aluminium	Sicherheitsbügel	nein
Nutzung	beidseitig	Spreizsicherung	ja
Länge Holm	1,28 m	Leiter Ausführung	zweiteilig
Höhe Podest	0,65 m	Ablageschale	nein
Standhöhe	0,65 m	Stabilität / Aussteifung / Verst	Eckverstreben an der unteren Stufe
Reichhöhe	2,65 m	Oberfläche Holme	eloxiert
Arbeitshöhe	2,15 m	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	2 x 5	Unterbau	rutschsichere Leiterschuhe
Tiefe Stufen	80 mm	Sicherheitshinweis Leitern	die oberste Stufe (Scharnierstufe) darf nicht als Standstufe verwendet werden!
Höhe	1150 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Breite	340 / 460 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	5,5 kg
Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar		

Zubehör

224582



Antistatikband, Für Leiter