

## Ballwagen

Traglast 500 kg, Höhe x Länge x  
Breite 1550 x 1500 x 620 mm, Aufbau  
3 Wände (Drahtgitter), 1  
Doppelflügeltür, Gestell galvanisch  
blau verzinkt, Mit Elastik-Bereifung

Artikelnummer: 219901



## Ballwagen

Ballwagen

- Traglast 500 kg
- Höhe x Länge x Breite 1550 x 1500 x 620 mm
- Aufbau 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
- Maschenweite 50 x 50 mm
- abschließbar
- Gestell galvanisch blau verzinkt
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- Mit Elastik-Bereifung
- 2 Lenkrollen mit Feststellern

## Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Aufbauten 3 Wände (Drahtgitter), 1

		Doppelflügeltür
Wagentyp	Ballwagen	Drahtabmessung 50 x 50 mm
Material	Stahl	Deckel ja
Traglast	500 kg	Wagen Ausstattung 3 Böden, 1 Korb
Höhe	1550 mm	abschließbar ja
Innenhöhe	1190 mm	Rollen Anzahl / Art 4 Lenkrollen
Länge	1500 mm	Bereifung Elastik
Innenlänge	1440 mm	Rad-Ø 125 mm
Breite	620 mm	Rad Ausstattung 2 Lenkrollen mit Feststellern
Innenbreite	550 mm	Oberfläche galvanisch verzinkt
Euronorm	nein	Gewicht 88,3 kg