

hofe

Antibakterielles Regal - Anbaufeld

AntiBac®

AntiBac®, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 535 mm, Fachlast 140 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit antibakterieller Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß, Ebenen mit antibakterieller Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß



Artikelnummer: 228307



hofe Antibakterielles Regal AntiBac®

Anbaufeld

Antibakterielles Regal - Anbaufeld




- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 535 mm
- Fachlast 140 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig

- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit antibakterieller Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
- Ebenen mit antibakterieller Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- gemäß DGUV Regel 108-007 müssen Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 gegen Kippen gesichert werden


Technische Details

| | | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Möbeltyp | Regal | Nutzung | einseitig |
| Regaltyp | Antibakterielles Regal | Böden- / Ebenentyp | Stahlboden |
| Regalsystem | Stecksystem | Oberfläche Boden | antibakteriell beschichtet |
| Regalfeld | Anbaufeld | Oberfläche Ständer | antibakteriell beschichtet |
| Material | Stahl | Stabilität / Aussteifung / Verst | Diagonalverstrebungen |
| Höhe | 2000 mm | Farbe Boden | ähnlich RAL9016 verkehrsweiß |
| Breite | 1010 mm | Farbe Ständer | ähnlich RAL9016 verkehrsweiß |
| Tiefe | 535 mm | Farbe Ausführung | weiß |
| Fachlast | 140 kg | Anlieferung | zerlegt |
| Böden / Ebenen Anzahl | 5 Stück | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Fachbreite | 1000 mm | Garantie | 5 Jahre |
| Fachtiefe | 500 mm | Gewicht | 25,327 kg |
| Höhenverstellraster Ebene | 25 mm | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 228340 |  | Fachboden für Antibakterielles Regal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm, Aus Stahl mit antibakterieller Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß |
| 228343 |  | Wandverankerung für Antibakterielles Regal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit antibakterieller Beschichtung in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß |
| 228429 |  | Bodenverankerung für Steckregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
|--------|---|---|

| | | |
|--------|---|--|
| 217213 |  | <p>EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen</p> |
| 231461 |  | <p>Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden</p> |
| 991798 |  | <p>Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß</p> |