


WSM

Fahrrad-Anlehnbügel



Höhe x Länge x Tiefe 845 x 3240 x 710 mm, 2 x 6 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt, Ausgestattet mit Stahlösen als Diebstahlsicherung und Kunststoffummantelung als Anschlagschutz



Artikelnummer: 240196

Fahrrad-Anlehnbügel

- Höhe x Länge x Tiefe 845 x 3240 x 710 mm
- 2 x 6 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder
- Bügel mit 540 mm Radabstand
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt
- platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Mit niedriger Stellbügel
- Ausgestattet mit Stahlösen als Diebstahlsicherung und Kunststoffummantelung als Anschlagschutz
- Befestigung mit Bodenmontagewinkel
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Außeneinrichtung	Fahrradständer	Ständer Ausstattung	Stahlösen, Kunststoffummantelung
Zweiradständertyp	Fahrrad-Anlehnbügel	Aufstellung/Montage	Boden
Höhe	845 mm	Befestigungsart	Bodenmontagewinkel

Länge	3240 mm	Einstellwinkel	90 °
Tiefe	710 mm	Werbefläche	nein
Reifenbreite	55 mm	Material	Stahlrohr
Rohr-Ø	18 mm	Material Verarbeitung	verschraubt
Einstellplätze Anzahl	2 x 6	Oberfläche Ständer	feuerverzinkt
Nutzung	beidseitig	Farbe Ständer	silber
Stellbügel Ausführung	niedrig	Anlieferung	zerlegt
Radabstand	540 mm	Gewicht	82,8 kg
Ständer Ausführung	platzsparend durch abwechselnde Tief- /Hochstellung		