

C+P

Schwarz-Weiß-Spind

Classic Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1200 x 500 mm, 4 Abteil(e), Abteil Breite 300 mm, Jedes Abteil unter dem Hutboden durch Mitteltrennwand unterteilt, Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, Unterbau bodenstehend mit Bodenausgleichsschrauben, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL6011 Resedagrün

Classic+



Artikelnummer: 255934



Schwarz-Weiß-Spind

- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1200 x 500 mm
- 4 Abteil(e)
- Abteil Breite 300 mm
- Türanschlag rechts
- Türöffnungswinkel 110 °
- Je Abteil ein festverschweißter Hutboden und darunter eine Kleiderstange mit 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
- Jedes Abteil unter dem Hutboden durch Mitteltrennwand unterteilt
- Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen

- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen
- Verschießbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
- Unterbau bodenstehend mit Bodenausgleichsschrauben
- Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL6011 Resedagrün
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| Möbeltyp | Schrank | Kleiderstange | ja |
| Schranktyp | Schwarz-Weiß-Spind | Kleiderhaken Anzahl | 4 Stück |
| Abteile | 4 Stück | Mitteltrennwand | ja |
| Doppelstöckig | nein | Sitzbanktyp | ohne |
| Höhe | 1850 mm | Türtyp | Flügeltür mit Belüftung |
| Breite | 1200 mm | Tür Ausführung | einschlagend, innenliegende Drehbolzen |
| Tiefe | 500 mm | Türanschlag | rechts |
| Abteillbreite | 300 mm | Türöffnungswinkel | 110 ° |
| Unterbau | bodenstehend | Schließsystem | Drehriegelschloss |
| abschließbar | ja | für Bügelstärke | 6-8 mm |
| Material | Stahl | Schließfunktion | 1 Abteil (m. Trennwand)/Person |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Belüftung | Korpus und Front |
| Stabilität / Aussteifung / Verst | Faltung, Streben | Aufstellung/Montage | Wand |
| Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 | Anlieferung | fertig montiert |
| Farbe Front | resedagrün // RAL6011 | Garantie | 10 Jahre |
| Oberfläche Korpus | einbrennlackiert | Norm | Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt |
| Oberfläche Front | einbrennlackiert | Türdämpfung | ja |
| Schrank Ausstattung | Hutboden, Kleiderstange, Haken | Gewicht | 63,9 kg |
| Hutboden | ja | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 257452 |  | Sockel, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1200 x 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 257473 |  | Sockel, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1200 x 500 mm, aus Kunststoff in RAL7035 Lichtgrau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 271467 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 271474 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |

| | | |
|--------|---|---|
| 272041 |  | Zylinderschloss, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 272049 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, Aus Stahl mit Einbrennlackierung |
| 272050 |  | Türöffnungsbegrenzer 90°, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl |
| 272051 |  | Spiegel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 110 x 90 mm, Aus Glas |
| 272052 |  | Kleiderbügel, Für Garderobenschrank, mit Spezialaufhängung, Aus Hartholz mit Lackierung in schwarz |
| 272054 |  | Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff |
| 272059 | . | Zylinderschloss, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, für Hauptschließfunktion, ohne Sicherungsschein, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 272060 | . | Hauptschlüssel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 272061 | . | Zylinderschloss, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, für Hauptschließfunktion mit Sicherungsschein, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 272062 | . | Hauptschlüssel mit Sicherungsschein, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 272065 |  | Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl |