

RAPIDLIFT Palettenhubwagen

RAPID
LIFT

Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Antriebsrad mit Vulkollan-Bereifung, Breite x Ø 75 x 250 mm, Gabelrollen mit Vulkollan-Bereifung, Breite x Ø 90 x 80 mm

Artikelnummer: 507323



RAPIDLIFT Elektro-Palettenhubwagen

Traglast 2000 kg



Palettenhubwagen

- Traglast 2000 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
- Tragbreite 550 mm
- Antriebsrad mit Vulkollan-Bereifung, Breite x Ø 75 x 250 mm
- Gabelrollen mit Vulkollan-Bereifung, Breite x Ø 90 x 80 mm
- Hubhöhe 205 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Hubmotor 0,8 kW
- Fahrmotor 1,2 kW
- Fahrgeschwindigkeit mit Last 5,1 km/h, ohne Last 6 km/h
- Steigvermögen mit Last 5 %, ohne Last 10 %
- mit Batterie 24V/180 Ah
- Lenkeinschlag 210 ° / Wenderadius 1590 mm
- Länge 1150 mm
- Gewicht 520 kg
- Gabeln aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange
- Rahmen aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Lenkeinschlag	210 °
Hubwagentyp	Palettenhubwagen	Wenderadius	1590 mm
Traglast	2000 kg	Schnellhub	nein
Länge Gabel	1150 mm	Spannungsversorgung	Batterie 24V/180 Ah
Breite Gabelzinken	160 mm	Ladegerät	24 V/20 A
Tragbreite	550 mm	Leistung Fahrmotor	1,2 kW
Bedienung Hub	elektrisch	Leistung Hubmotor	0,8 kW
Bedienung Fahrwerk	elektrisch	Fahrgeschwindigkeit mit Last	5,1 km/h
Hubhöhe (min.)	85 mm	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	6 km/h
Hubhöhe (max.)	205 mm	Steigvermögen mit Last	5 %
Material Antriebsrad	Vulkollan	Steigvermögen ohne Last	10 %
Material Gabelrollen	Vulkollan	Bremsentyp	elektromagnetische Bremsen
Durchmesser Antriebsrad	250 mm	Wiegefunktion	nein
Breite Antriebsrad	75 mm	Material	Stahl
Durchmesser Gabelrollen	80 mm	Oberfläche Rahmen	lackiert
Breite Gabelrolle	90 mm	Oberfläche Gabeln	lackiert
Durchmesser Stützrad	100 mm	Farbe Rahmen	blutorange // RAL2002
Breite Stützrad	40 mm	Farbe Gabeln	blutorange // RAL2002
Länge	1150 mm	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Breite	690 mm	Gewicht	520 kg

Dazu passt auch ...

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot

