

Anschlagkette

Traglast bei 0-45° = 11200 kg / bei 45-60° = 8000 kg, Nutzlänge 1 m, Anzahl Kettenstränge 4, Kette unverkürzbar



Artikelnummer: 673806

Anschlagketten

4-strängig

Anschlagkette

- Traglast bei 0-45° = 11200 kg / bei 45-60° = 8000 kg
- Kettendicke 13 mm
- Nutzlänge 1 m
- Anzahl Kettenstränge 4
- Kette unverkürzbar
- Kette aus Stahl (legiert)
- gemäß DIN EN 818-4 und DIN 1677 hergestellt

Technische Details

Hebegerät	Anschlagmittel	Strangzahl	4 Stück
Anschlagmittel	Anschlagkette	Kettendicke	13 mm
Traglast (einfach direkt)	11200 kg	verkürzbar	unverkürzbar
Traglast 0-45°	11200 kg	Zertifizierung	gemäß DIN EN 818-4 und DIN 1677 hergestellt
Traglast 45-60°	8000 kg	Material	Stahl (legiert)
Nutzlänge	1 m	Gewicht	30,56 kg

Zubehör

673861

.

Anschlagkette, Traglast 11200 kg, 4-strängig, Aufpreis pro Meter! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar