

Artikel nummer	artikelnaam
540305007	ProAQA - drukschakelaar wissel IP44 zwart

ProAQA - drukschakelaar wissel 10A IP44 zwart



Technische gegevens	540305007
Aansluitwijze	Steekklem
Frequentie	50 50 Hz
Materiaal	Kunststof
Bevestigingswijze	Schroefbevestiging
Aantal wippen	1
Slagvastheid	niet beschikbaar
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Nom. spanning	230 V
Montagewijze	Schalter und Steckdosen/Aufputz
Bedieningswijze	Wip/drukker
Kleur	zwart
Uitvoering	Drukknop 1-polig
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Nom. (meet)stroom	10,00 A
Schakelmateriaalbreedte	75,000 mm
Schakelmateriaalhoogte	75,000 mm
Schakelmateriaaldiepte	58,000 mm
Met IFTTT ondersteuning	nee
Verlichting	nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Type verlichting	overig
Functie verlichting	overig
Uitvoering oppervlakte	glanzend
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44
Antibacteriële behandeling	nee