



#### OMSCHRIJVING

Elektrische deuropener met geïntegreerde schootgeleider die in het kozijn, tegenover de dagschoot van een mechanisch slot wordt ingebouwd, om deze te vergrendelen of te ontgrendelen.



De schootgeleider duwt de dagschoot uit de schootvanger van de elektrische deuropener zodat, zonder lelijke uitsparingen in het kozijn, de deur kan worden ontgrendeld. De lange brede sluitplaat is geschikt voor stalen/aluminium kozijnen en heeft een uitsparing voor de nachtschoot zodat deze mechanisch kan worden vergrendeld.

#### EIGENSCHAPPEN

- 3.230 N houdkracht (ca. 330 kg)
- Ontgrendelt onder 120 N (ca. 12 kg) zijdelingse druk
- Inbouwuitvoering met een breedte van slechts 20 mm
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Arbeidsstroomuitvoering voorzien van universele spoel 10-24V AC/DC
- Met 2,5 mm verstelbare schootvanger
- Voorzien van schootgeleider
- Getest op 400.000 operaties
- Voorzien van lange brede rvs sluitplaat
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat)
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Werktemperatuur -15°C tot +40°C
- Gecertificeerd volgens EN 14846
- Optioneel te voorzien van vrijzetplaat en/of openhoudfunctie
- Optioneel te voorzien van dagschootsignalering
- Niet toe te passen in combinatie met draaideurautomaten



**MODELLEN**
**Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld**

S22U elektrische deuropener, lange brede sluitplaat, 10-24V AC/DC

SP22U elektrische deuropener, lange brede sluitplaat, 10-24V AC/DC, vrijzetpal

SI22U elektrische deuropener, lange brede sluitplaat, 10-24V AC/DC, openhoudfunctie

SPI22U elektrische deuropener, lange brede sluitplaat, 10-24V AC/DC vrijzetpal, openhoudfunctie

ST22U elektrische deuropener, lange brede sluitplaat, 10-24V AC/DC, dagschootsignalering


**Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld**

RS22E elektrische deuropener, lange brede sluitplaat, 12V DC

RS22F elektrische deuropener, lange brede sluitplaat, 24V DC

RST22E elektrische deuropener, lange brede sluitplaat, 12V DC, dagschootsignalering

RST22F elektrische deuropener, lange brede sluitplaat, 24V DC, dagschootsignalering


**ELEKTRISCHE SPECIFICATIES**
**Spoel U arbeidsstroom 10-24V AC/DC**

11-13V DC 100% belastbaar, anders &lt; 60 sec.

spoelcode	voltage	stroomafname
U	12V AC	190mA
U	24V AC	470mA
U	12V DC	260mA
U	24V DC	420mA

**Spoel E of F ruststroom 12V DC of 24V DC**

spoelcode	voltage	stroomafname	belastbaarheid
E	12V DC	220mA	100%
F	24V DC	140mA	100%

**Dagschootsignalering**

Contactbelastbaarheid 3A / 125V AC, 1A / 12V DC, 0.5A / 24V DC

\* is maat met dagschootsignalering