

Artikelnummer: 154818

Kurzbeschreibung: Schaar-rollebanen, baanbreedte 600 mm, met 5 steunen

Langbeschreibung: Schaar-rollebanen, baanbreedte 600 mm:
[ul]- Variabele lengte (uittrekbaar), voor wisselende locaties Ideaal in combinatie met rollebanen en transportbanden Neemt in in elkaar geschoven positie weinig ruimte in - assen met verspringende rollen Bijzonder flexibel omdat de baan in een bocht of S-bocht is te gebruiken In hoogte verstelbaar (700 - 1100 mm) Verrijdbaar met zwenkwieltjes Flexibel te plaatsen (kan met bocht opgesteld worden) Met kogelgelagerde en verzinkte stalen rollers (a~ 48 mm), naar wens ook met kogelgelagerde kunststof rollers (a~ 48 mm) te bestellen (geen meerprijs) Asafstand: 32 - 130 mm, al naargelang de uitgetrokken lengte Hoogte instelbaar van 700 - 1100 mm, inclusief ondersteunen Baanbreedte: 600 mm Draagvermogen: 120 kg

