

Artikelnummer: 156695

Kurzbeschreibung: Werktafel serie adlatus 300, melamine blad, B 1500 x D 1000 x H 720-1120 mm

Langbeschreibung: Werktafel serie adlatus 300, melamine blad, elektrisch in hoogte verstelbaar, diepte 800 of 1000 mm: De werktafel serie adlatus 300 heeft een melamineblad en is traploos elektrisch van 720 tot 1120 mm in hoogte verstelbaar. Bij een breedte tussen 750 tot 2000 mm kan de werktafel serie adlatus 300 naar keuze met een diepte van 800 of 1000 mm worden besteld. De werktafel serie adlatus 300 heeft een melamineblad en kan een belasting tot 300 kg dragen. De werktafel serie adlatus 300 is traploos elektrisch van 720 tot 1120 mm in hoogte verstelbaar en biedt een ergonomische werkplek. Door middel van een bedieningselement met toetsen kan de hoogte gemakkelijk worden ingesteld. Dankzij de twee hefzuilen met geïntegreerde lineaire actuator gebeurt de hoogteverstelling zeer geluidsarm en traploos en biedt ook bij niet-symmetrische belasting een absoluut synchrone verstelling. De werktafel serie adlatus 300 heeft een bijzondere stabiliteit door de slede met nivelleringsvoeten en het volledige frame voor het plaatsen van het werkblad uit melamine. De directe coating van het 22 mm dikke werkblad biedt een goede slijtvastheid en is kras- en stootbestendig. De adlatus 300 is uitgerust met een functionele onderbouw met twee hefzuilen, het bedieningselement en de aansluitingskabel. U vindt de passende schuifladen voor de onderbouw uit de gelijknamige serie eveneens bij ons in de shop. De werktafel adlatus 300 kan met een breedte 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm en 2000 mm worden geleverd. De adlatus 300 is naar keuze met een diepte van 800 of 1000 mm verkrijgbaar. Op deze kwaliteitswerktafel made in Germany geven we vijf jaar garantie. Houd er rekening mee dat de kast volledig gemonteerd wordt geleverd. Meer details: Werkblad: Directe coating met melaminehars volgens DIN 68765 Elektrisch in hoogte verstelbaar van 720-1200 mm Functionele onderbouw met 2 hefzuilen (controle volgens EN 60335-1) Inclusief bedieningsunit en aansluitingskabel Bedieningselement met toetsen naar boven/beneden Volledig frame voor het plaatsen van het werkblad met milieuvriendelijke poedercoating Slede met nivelleringsvoeten Elektrische verstelling door middel van 2 hefzuilen met geïntegreerde lineaire actuator Geluidsarme, traploze en absoluut synchrone verstelling van de werkhoogte ook bij niet-symmetrische belasting Verstelsnelheid 38 mm/s (zonder bijladen) Inschakelduur: 10% (6 minuten per uur of 2 minuten continu bedrijf bij volledige belasting) Stroomverbruik in stand-bymodus: 0,1 W Werkblad met normale slijtvastheid, beperkt kras- en stootbestendig Levering volledig gemonteerd Made in Germany Belastbaarheid oppervlak: max. 300 kg Kleur: lichtgrijs (RAL 7035) 5 jaar garantie Breedte naar keuze 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm of 2000 mm Hoogte: van 720 tot 1120 mm Diepte: naar keuze 800 mm of 1000 mm

