



5,7 cm Kleinlautsprecher / 2.2" Miniature Speakers


Art. No. 2907 – 8 Ω K 57 C

5,7 cm (2,2") Kleinlautsprecher mit wasserfester, transparenter Mylarmembran und Neodymmagnet. Sehr leicht. Geringe Bauhöhe. Anwendungen im Außenbereich und unter kritischen Umgebungseinflüssen möglich. Geeignet als Kontrolllautsprecher in elektrischen Geräten. Gute Sprachverständlichkeit.

5.7 cm (2.2") miniature speaker with waterproofed, transparent Mylar membrane and neodymium magnet. Light weight. Low installation height. Can be used in outdoor applications and in critical environments. Suitable as signal speaker at electric machines. Good speech intelligibility.



K 57 C
12.07.2010



K 57 C		
Nenn-/Musikbelastbarkeit	Rated/maximum power	2 W / 3 W
Impedanz	Impedance	8 Ω
Übertragungsbereich (-10 dB)	Frequency response (-10 dB)	350 – 6800 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	Mean sound pressure level	87 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung x _{max}	Excursion limit x _{max}	–
Resonanzfrequenz	Resonance frequency	550 Hz
Obere Polplattenhöhe	Height of front pole-plate	–
Schwingspulendurchmesser	Voice coil diameter	14 mm
Wickelhöhe	Height of winding	2 mm
Schallwandöffnung	Cutout diameter	–
Gewicht netto	Net weight	0.031 kg

*) Für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse
For front side when built into a sealed enclosure