

Crimp-Sortimente

für Kabelverbinder

- > Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
- > T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.
- > Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.
- > Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder
- > Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder

97 90 21

- > Mit Crimpzange PreciForce® 97 52 36 (für isolierte Kabelschuhe und Verbinder)

97 90 22

- > Mit selbstanpassender Universal-Abisolierzange Multistrip 10, 12 42 195; mit Crimpzange PreciForce® 97 52 36 (für isolierte Kabelschuhe und Verbinder)

97 90 25

- > Mit Crimpzange 97 22 240

97 90 26

- > Mit Crimpzange 97 32 240



97 90 21



97 90 22



97 90 25



97 90 26

Artikel-Nr.	EAN	Zangen	Kabelverbinder			g	
				Anzahl	Kabel mm ²		
97 90 21	062134	 97 52 36		Flachsteckhülsen, 6,3 x 0,8 mm	25	0,5 - 1	1416
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 4 mm	25	1,5 - 2,5	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 5 mm	25	0,5 - 1	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 6 mm	25	0,5 - 1	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 8 mm	25	4 - 6	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 4 mm	25	4 - 6	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 5 mm	25	1,5 - 2,5	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 6 mm	25	1,5 - 2,5	
				Stoßverbinder, isoliert, rot	25	0,5 - 1	
				Stoßverbinder, isoliert, gelb	25	4 - 6	
				Stoßverbinder, isoliert, blau	25	1,5 - 2,5	
				97 90 22	062141	 97 52 36 12 42 195	
Kabelschuhe, Ringform, Ø 4 mm	25	1,5 - 2,5					
Kabelschuhe, Ringform, Ø 5 mm	25	0,5 - 1					
Kabelschuhe, Ringform, Ø 4 mm	25	0,5 - 1					
Kabelschuhe, Ringform, Ø 5 mm	25	1,5 - 2,5					
Kabelschuhe, Ringform, Ø 6 mm	25	1,5 - 2,5					
Kabelschuhe, Ringform, Ø 8 mm	25	4 - 6					
Stoßverbinder, isoliert, rot	25	4 - 6					
Stoßverbinder, isoliert, blau	25	0,5 - 1					
Stoßverbinder, isoliert, blau	25	1,5 - 2,5					
Stoßverbinder, isoliert, gelb	25	4 - 6					
97 90 25	076971	 97 22 240					unisolierter Steckverbinder, 6,3 x 0,8 mm
					25	1 - 2,5	
				Flachsteckhülsen, 6,3 x 0,8 mm	25	0,5 - 1	
					25	1,5 - 2,5	
					25	4 - 6	
				Flachstecker, 6,3 x 0,8 mm	25	0,5 - 1	
					25	1,5 - 2,5	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 4 mm	25	0,5 - 1	
					25	1,5 - 2,5	
				Stoßverbinder, isoliert, rot	25	0,5 - 1	
				Stoßverbinder, isoliert, blau	25	1,5 - 2,5	
				Stoßverbinder, isoliert, gelb	25	4 - 6	
97 90 26	079521	 97 32 240		Flachsteckhülsen, 6,3 x 0,8 mm	25	1,5 - 2,5	1420
				Flachsteckhülsen, 6,3 x 0,8 mm	25	4 - 6	
				Flachsteckhülsen, 6,3 x 0,8 mm	25	0,5 - 1	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 4 mm	25	0,5 - 1	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 4 mm	25	1,5 - 2,5	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 5 mm	25	1,5 - 2,5	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 5 mm	25	4 - 6	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 6 mm	25	4 - 6	
				Stoßverbinder, isoliert, rot	25	0,5 - 1	
				Stoßverbinder, isoliert, blau	25	1,5 - 2,5	
				Rundsteckhülsen, Ø 4 mm	25	0,5 - 1	
				Rundstecker, Ø 4 mm	25	0,5 - 1	
97 90 00 LE	054009	TANOS MINI-systainer® leer				900	