

HG 330-S

Heissluftgebläse



HG 330-S: Multifunktionales Heissluftgebläse von Weldy

Das Heissluftgebläse HG 330-S von Weldy ist ein leistungsfähiger Heissluftföhn. Dank stufenloser Temperaturschnellwahl zwischen 80 °C und 600 °C sowie zweistufigem Gebläse ist er für viele Profi- und Heimwerkerarbeiten konzipiert. Ob zum Farben- oder Lackentfernen, Aufziehen und Schrumpfen von Kunststofffolien, Auffrischen von Kunststoffteilen mit Heissluft, Entfrosten von Rohren – das Heissluft-Handgerät HG 330-S erleichtert Heissluftarbeiten durch hohe Heiz- und Gebläseleistung bei niedrigem Gewicht und ergonomischer Form.

Heissluftgebläse

HG 330-S

- multifunktional einsetzbar
- stufenlose Temperaturschnellwahl
- integriertes Zweistufigengebläse
- hohe Heiz- und Gebläseleistung



Technische Daten

Spannung	V~	100	120	230
Max. Leistung	W	1200	1400	2000
Temperatur	°C	80 - 600	80 - 600	80 - 600
Luftmenge	l/min	250 / 450	250 / 450	250 / 550
Abmessungen L x B x H	mm	250 x 80 x 230		
Gewicht	kg	0.7		
Konformitätszeichen		CE		
Schutzklasse II		□		

Nur Kit-Angebot erhältlich (Heissluftgebläse inkl. Zubehör)



Kit HG 330-S

230 V / 2000 W, CN-Stecker	124.404
230 V / 2000 W, EU-Stecker	164.324
230 V / 2000 W, CH-Stecker	134.691
230 V / 2000 W, UK-Stecker	131.322
230 V / 2000 W, AUS-Stecker	133.772
120 V / 1400 W, US-Stecker polarisiert (UL)	123.156
100 V / 1200 W, JP-Stecker	120.129

Zubehör (im Kit inbegriffen)

119.341 Glasschutzdüse	•
119.343 Rohrdüse Ø 20 mm	•
119.344 Löffelreflektor	•
Kartonverpackung	•
Bedienungsanleitung	•



Händleradresse:



Leister Technologies AG ist **ISO 9001** zertifiziert.