


Stiftsa.schiene kompakt, 10mm² Anschluss 3p/N 12x Kompaktgerät
1 TE berührungssicher 12 TE feste Länge



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Stiftsammelschiene
Ausführung des Produkts	10mm ² , 3p+N, 12TE, 12x Kompakt
Allgemeine technische Daten	
Phasenzahl	3
Querschnitt	10 mm ²
Betriebsspannung / Bemessungswert / maximal	230 V
Strom	
Dauerstrom / Bemessungswert	63 A
Eignung	
Eignung zum Zusammenwirken	
<ul style="list-style-type: none"> • Geräte mit Hilfsschalter • Geräte mit N-Leiter 	<p>Nein</p> <p>Ja</p>
Produktdetails	
Produkteigenschaft / elektrisch isoliert	Ja
Anzahl	

Anzahl der Geräte / geeignet zum Anbau	12
--	----

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stift
---	-------

Mechanischer Aufbau

Teilungsmaß	18 mm
Höhe	13,7 mm
Breite	42,4 mm
Länge	217,8 mm
Nettogewicht	127 g

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

[Sonstige](#)

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3673-0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3673-0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3673-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



5ST3673-0

