

Edelstahl-Etagenwagen

Traglast 100 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 825 x 500
mm, Etage(n) aus Edelstahl mit
Abrollrand, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 272195



Edelstahl-Etagenwagen

- Traglast 100 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 825 x 500 mm
- Höhe x Länge x Breite 940 x 910 x 590 mm
- Etage(n) aus Edelstahl mit Abrollrand
- Edelstahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Gehäuse aus Stahl
- Naben mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Gehäuse mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Radanordnung rechteckig
- gemäß ISO 9223
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Rad Ausstattung 2 Rollen mit Feststellern

Wagentyp	Etagenwagen	Etagenausrichtung	gerade
Material	Edelstahl	Höhe	940 mm
Traglast	100 kg	Länge	910 mm
Ladeflächenlänge	825 mm	Breite	590 mm
Ladeflächenbreite	500 mm	Aufbauten	keine
Etagen Anzahl	3 Stück	Schiebebügel	2 Stück
Etagenabstand	280 mm	klappbar	nein
Material Plattform	Edelstahl	Radausstattung	verzinkt
Plattform Ausstattung	Abrollrand	Radanordnung	rechteckig
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Bereifung	TPE	Garantie	5 Jahre
Durchmesser Rad	100 mm	Zertifizierung	gemäß ISO 9223
Radlager	Schwenklager	Gewicht	15 kg
Material Gehäuse (Rad)	Stahl		

Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm