

USB

Wi-Fi

Wi-Fi DIRECT



Caractéristiques clés

Vitesse d'impression	Jusqu'à 176 mm/sec
Résolution d'impression	300 dpi
Largeur de ruban max	62 mm
Hauteur d'impression max.	61 mm
Copies multiples	Oui (1 à 9999)
Impression à la chaîne	Oui
Couleur d'impression	Rouge et noir
Incrémentation	Oui
Horodatage	Oui via P-Touch Editor
Codes-barres	Oui
Intégration BDD	Oui
Ecran	Non
Interfaces	USB Wi-Fi Wi-Fi Direct
Découpe des rubans	Automatique
Port USB	Non
Mémoire Interne	6 Mb (99 emplacements)
Alimentation	Adaptateur secteur fourni Socle batterie en option (PA-BU-001)

Poids & Dimensions

Dimensions

125,3 x 234 x 145 mm (L x P x H)

Poids

1, 12 Kg

Dimensions avec packaging

298 x 184 x 232 mm (L x P x H)

Poids avec packaging

2,66 Kg

Dimensions carton 3pcs

564 x 312 x 254 mm (L x P x H)

Poids carton 3pcs

7,83Kg

Consommables associés

Rubans DK 12/29/38/50/54/62 mm ou en continu

Inclus :

- 1 Rouleau DK (29 x 90 mm)
- 1 rouleau DK (62 mm x 8 mm)
- 1 câble USB
- Logiciel P-touch Editor

Informations générales

Imprimante d'étiquettes

Technologie : Thermique direct

Référence : QL810W

Référence SAP : QL810WUA1

Code EAN : 4977766771344

Garantie

