

PRODUKTDATENBLATT

FTK24

TOPLINE ●●●

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 42



- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Kühler Schnitt
- kein Zusetzen

Freihandtrennscheibe mit speziellen Füllstoffen. Sie verhindern auch bei Dauereinsatz ein Zusetzen der Scheibe.



Typenbezeichnung	FTK24
Artikelbezeichnung 1	Freihandtrennscheibe
Artikel-Nr.	201070
GTIN	4011890005347
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,054 kg
Produktabmessung	125 x 2,0 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	2,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gekröpft
Form Kurzversion	Form 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A24P-BF34
Produktkategorie-Nummer	PK02
Produktkategorie-Text	FT
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890045015
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,350 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE