

Adatlap

Termékmegnevezés	MFXP fekete
Rövid leírás	Flexibilis mini gégecső, bordázott
Tulajdonságok	alacsony nyomásállóság, alacsony hidegtűrés
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	22442



Normák: EN 61386-1, EN 61386-22

Halogénmentes a EN 60754 szerint



Hőmérséklet tartomány	Nyomásállóság	UV-sugárzás tűrése*
-40 / +130 °C	320 N	L2

Cikkszám	Külső átmérő	Belső átmérő	Kiscsomag	Nagycsomag
035 505	7,1 mm	4,9 mm	100 m	-
035 506	10 mm	7,2 mm	100 m	-
035 507	11,4 mm	8,4 mm	100 m	-

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság

Halogénmentes	hamis
UV-álló	igaz
Anyag	polipropilén

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kitenni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitett helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.