

4026 Stufenstehtleiter mit Plattform, einseitig begehbar

Eigenschaften

- Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
- Verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
- Stufentiefe 80 mm. Vorderkante mit Holm bündig.
- Eloxierte Holme verhindern schmutzige Hände durch Aluminiumabrieb.
- Ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- Plattformabmessung 250x250 mm.
- Mit Holm verpresste, extra große Leiterschuhe.

Highlights

- Geräumige, funktionale Ablageschale aus hochfestem Kunststoff.
- Stabiler Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft.



4026 Stufenstehtleiter mit Plattform, einseitig begehbar

STUFENZAHL INKL. PLATTFORM	3	4	5	6	7	8
HOLM (CA. MM)	55	55	55	55	55	55
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	80	80	80	80	80	80
LÄNGE (CA. M)	1.37	1.62	1.87	2.12	2.36	2.61
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.65	0.88	1.11	1.35	1.58	1.8
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.15	2.38	2.61	2.85	3.08	3.3
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.65	2.88	3.11	3.35	3.58	3.8
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	1.25	1.48	1.71	1.95	2.18	2.4
GESAMTBREITE (CA. MM)	415	440	465	495	520	545
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	280	280	280	280	280	280
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	0.7	0.85	1	1.15	1.3	1.5
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
PLATTFORMBREITE (CA. M)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	4	4.9	5.6	6.4	7.4	7.9
GEWICHT (CA. KG)	4	4.9	5.6	6.4	7.4	7.9
BEST.-NR.	402603	402604	402605	402606	402607	402608