

**Artikelnummer:** 91959

**Kurzbeschreibung:** Lasbeschermingswand, 1-delig, 0,4 mm dik filmdoek, DIN EN ISO 25980, B 1450 x D 600 x H 1900 mm, blauw/donkergroen

**Langbeschreibung:** Laskapwand, 1-delig, 0,4 mm dik foliegordijn, DIN EN ISO 25980, B 1450 x D 600 x H 1900 mm, d.groen of rood: Deze 1-delige lasveiligheidsbarrière biedt u een hoge mate van veiligheid in uw werk - hij is immers uitgerust met een 0,4 mm dik foliegordijn dat voldoet aan de hoge eisen van DIN EN ISO 25980 voor het waarborgen van de gezondheid en veiligheid tijdens het lassen. Hiervoor wordt het gordijn eenvoudigweg tussen de bovenste en onderste dwarsbalken van het gepoedercoate frame van blauwe ronde stalen buizen gespannen. Het frame zelf is uitgerust met 600 mm diepe voeten. U krijgt deze lasbeschermingswand met een garantie van 3 jaar met folie foliebekleding, naar keuze met donkergroene of rode folie. De buitenafmetingen zijn in beide gevallen 1450 x 1900 mm, de bodemvrijheid is in beide gevallen 100 mm.

**Meer details:**

- 1-delige foliegordijn-beschermende wand voor maximale veiligheid bij laswerkzaamheden
- Folie wordt eenvoudigweg tussen de bovenste en onderste dwarsbalk van het frame gespannen
- De folie voldoet aan DIN EN ISO 25980 (internationale normen en voorschriften voor gezondheid en veiligheid bij het lassen).
- Naar keuze verkrijgbaar met donkergroene of rode folie
- foliedikte: 0,4 mm per stuk
- bodemvrijheid: 100 mm per stuk
- Materiaal frame: ronde stalen buis, gepoedercoat
- Kleurenkader: blauw per stuk
- Afmetingen framepoten: elk T 600 mm
- Buitenafmetingen: elk B 1450 x H 1900 mm
- Garantie: 3 jaar elk

