



Leírás:

Sarokszelepek 22 mm széles menettel és tömítőgyűrű-csatlakozással, egyenes, természetes/kék a folyadékok szabályozott ürtítéséhez dobokból és kannákból külön csomagolásban

- törésálló, élelmiszeripari polietilénből, egycsöves csővégsatlakozóval
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- rendkívül finom adagolást tesz lehetővé
- d2= 22 mm [d1= 12 mm] átmérőjű széles menettel, széles nyakú kannákhoz, ballonokhoz és PROFI vizeskannákhoz illeszkedő kivitel
- max. 1,5 bar nyomásig nyomásálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- kifolyási sebesség > 3,0 l/min
- levegőztető és tömítés nélkül
- csővégső külső átmérője d4= 13 mm, ill. 1/2" (csatlakozó rész)
- hossz = 118 mm
- kulcsnyílás: kny = 24 mm

Információk:

Cikk

Cikkszám	520105
GTIN	4007228520101
Vámtarifa	39174000
Csomagolási egység (PU)	1

szín	természetes
Súly (kg)	0,05

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	1
M x S x M (mm)	250 x 250 x 85

KE bruttó tömege, kg	0,05
----------------------	-------------

Paletta

Dobozok száma	336
Rétegek száma	9
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 0,83

Kartonok száma rétegenként	42
Súly (kg)	356,0