



## Descrizione

Rubinetti di scarico ECO con raccordo a vite DIN 51 di colore rosso per lo scarico controllato di liquidi da taniche industriali e da imballaggio, colore naturale

- In polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti HDPE/LDPE, con attacco maschio per un tubo flessibile
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Con raccordo a vite DIN di colore rosso
- Senza aerazione
- Particolarmente adatto a taniche con apertura supplementare di aerazione.
- Resistenza a pressione fino a massimo 0,4 bar (non adatto all'utilizzo e al dosaggio di carburanti e sostanze volatili / La pressione interna al contenitore può salire fino a 1,0 bar)
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- Velocità di uscita > 1,5 litri/minuto
- Attacco maschio Ø esterno = 19 mm o 3/4" (zona di inserimento)

## Informazioni:

### Articolo

Codice dell'articolo	<b>560400</b>
GTIN	<b>4007228560404</b>
Tariffa doganale	<b>39174000</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>

Colore	<b>naturale</b>
Peso (kg)	<b>0,06</b>

### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>5</b>
P x L x A (mm)	<b>515 x 297 x 314</b>

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>0,3</b>
------------------------------------	------------

### Pallet

Numero di scatole	<b>36</b>
Numero di strati	<b>6</b>
P x L x A (mm)	<b>1,2 x 0,8 x 2,034</b>

Cartoni per strato	<b>6</b>
Peso (kg)	<b>128,0</b>