



## Beschrijving:

Jerrycan met brede hals 11 liter, natuurkleuren uit breukvast polyethyleen (HD-PE), professionele uitvoering voor veelzijdige toepassingen

- zeer grote opening  $\varnothing$  88 mm maakt eenvoudig vullen, leegmaken en reinigen mogelijk
- onverliesbare, plombeerbare schroefdop met brede hals
- goed bruikbaar als reinigingsjerrycan
- met greepgroeven aan de onderkant voor een veilige hantering
- met extra kleine gietmond ( $\varnothing$  18 mm) en gietsluit
- goede chemische bestendigheid tegen vetten, harsen, logen, oliën en zuren
- UV-bescherming voor een lange levensduur
- met schroefstop gesloten opening voor het opschroeven van aflatkranen en hoekventielen (brede schroefdraad 22 mm)
- op aanvraag: Op maat laten maken zonder schroefstopopening, bedrukking, etikettering, individuele schaalverdeling en kleur mogelijk
- geschikt voor levensmiddelen, temperatuurbestendig:  $-20$  °C tot  $+70$  °C en bisfenol A (BPA)-vrij
- w = binnen- $\varnothing$  van de vulopening = 88 (18) mm / a = schroefdraad buiten- $\varnothing$  = 105 (24) mm
- d=Diepte=132 mm b=Breedte=264 mm (277 mm met deksel) h=Hoogte=426 mm (435 mm met deksel)
- Opvolgend artikel van artikelnummer 818100 met nieuwe afmetingen

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>818110</b>
GTIN	<b>4007228818116</b>
Douanetarief	<b>39233090</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>5</b>

Kleur	<b>natuurlijk</b>
Volume in L	<b>11</b>
Gewicht (kg)	<b>0,91</b>
D x B x H (mm)	<b>132 x 277 x 435</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>5</b>
D x B x H (mm)	<b>518 x 335 x 680</b>

Brutogewicht VE kg	<b>5,16</b>
--------------------	-------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>15</b>
Aantal lagen	<b>3</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,19</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>5</b>
Gewicht (kg)	<b>97,4</b>