

Trzpień montażowy z uchwytem T

Opis artykułu/ilustracje produktu



reddot design award
winner 2018

Opis

Materiał:

Uchwyt – termoplast.
Przycisk - stal nierdzewna 1.4305.
Sworzeń – stal nierdzewna 1.4305.
Kulki – stal nierdzewna 1.4125.
Sprężyna – stal nierdzewna 1.4310.

Wersja:

Uchwyt w kolorze czarnym lub rubinowy RAL 300.
Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.

Wskazówka:

Trzpień montażowy służy do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych. Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się, co umożliwia zamocowanie łączonych elementów. Po zwolnieniu przycisku kulki bezpiecznie blokują połączenie. Trzpień montażowy w razie potrzeby można wyposażyć w linkę zabezpieczającą.

Wytrzymałość na ścinanie podwójne $(F) = S \cdot \tau \cdot aB \text{ max.}$

Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.

Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.


Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Wyposażenie:

Tuleje mocujące do trzpieni montażowych K0724
Spiralny kabel zabezpieczający K0367
Linki zabezpieczające z pętlą K0367
Kółko z drutu K0367

Trzpień montażowe z uchwytem T

Rysunki



Przegląd artykułów

Trzpień montażowe z uchwytem T

Nr Zamówienia	Kolor komponentów	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	Otwór ustalający H11	Siła ścinania podwójnego maks.kN
K0792.204605010	czarny	17,6	46	5	5,5	13,2	10	5,9	25	19,4	15,9	5	15
K0792.204605015	czarny	17,6	46	5	5,5	13,2	15	5,9	25	19,4	20,9	5	15
K0792.204605020	czarny	17,6	46	5	5,5	13,2	20	5,9	25	19,4	25,9	5	15
K0792.204605025	czarny	17,6	46	5	5,5	13,2	25	5,9	25	19,4	30,9	5	15
K0792.204605030	czarny	17,6	46	5	5,5	13,2	30	5,9	25	19,4	35,9	5	15
K0792.204606010	czarny	17,6	46	6	6,85	13,2	10	6,8	25	19,4	16,8	6	22
K0792.204606015	czarny	17,6	46	6	6,85	13,2	15	6,8	25	19,4	21,8	6	22
K0792.204606020	czarny	17,6	46	6	6,85	13,2	20	6,8	25	19,4	26,8	6	22
K0792.204606025	czarny	17,6	46	6	6,85	13,2	25	6,8	25	19,4	31,8	6	22
K0792.204606030	czarny	17,6	46	6	6,85	13,2	30	6,8	25	19,4	36,8	6	22
K0792.204606035	czarny	17,6	46	6	6,85	13,2	35	6,8	25	19,4	41,8	6	22
K0792.204606040	czarny	17,6	46	6	6,85	13,2	40	6,8	25	19,4	46,8	6	22
K0792.204606045	czarny	17,6	46	6	6,85	13,2	45	6,8	25	19,4	51,8	6	22
K0792.204606050	czarny	17,6	46	6	6,85	13,2	50	6,8	25	19,4	56,8	6	22
K0792.206308020	czarny	23	62,9	8	9,5	17,3	20	7,8	33	24,4	27,8	8	38
K0792.206308025	czarny	23	62,9	8	9,5	17,3	25	7,8	33	24,4	32,8	8	38
K0792.206308030	czarny	23	62,9	8	9,5	17,3	30	7,8	33	24,4	37,8	8	38
K0792.206308035	czarny	23	62,9	8	9,5	17,3	35	7,8	33	24,4	42,8	8	38
K0792.206308040	czarny	23	62,9	8	9,5	17,3	40	7,8	33	24,4	47,8	8	38
K0792.206308045	czarny	23	62,9	8	9,5	17,3	45	7,8	33	24,4	52,8	8	38
K0792.206308050	czarny	23	62,9	8	9,5	17,3	50	7,8	33	24,4	57,8	8	38
K0792.206310020	czarny	23	62,9	10	12	17,3	20	8,9	33	24,4	28,9	10	60
K0792.206310025	czarny	23	62,9	10	12	17,3	25	8,9	33	24,4	33,9	10	60
K0792.206310030	czarny	23	62,9	10	12	17,3	30	8,9	33	24,4	38,9	10	60
K0792.206310035	czarny	23	62,9	10	12	17,3	35	8,9	33	24,4	43,9	10	60
K0792.206310040	czarny	23	62,9	10	12	17,3	40	8,9	33	24,4	48,9	10	60
K0792.206310045	czarny	23	62,9	10	12	17,3	45	8,9	33	24,4	53,9	10	60
K0792.206310050	czarny	23	62,9	10	12	17,3	50	8,9	33	24,4	58,9	10	60
K0792.206310060	czarny	23	62,9	10	12	17,3	60	8,9	33	24,4	68,9	10	60
K0792.208212025	czarny	33	81,8	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	28,8	34,9	12	86
K0792.208212030	czarny	33	81,8	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	28,8	39,9	12	86
K0792.208212035	czarny	33	81,8	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	28,8	44,9	12	86
K0792.208212040	czarny	33	81,8	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	28,8	49,9	12	86
K0792.208212045	czarny	33	81,8	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	28,8	54,9	12	86
K0792.208212050	czarny	33	81,8	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	28,8	59,9	12	86
K0792.208212060	czarny	33	81,8	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	28,8	69,9	12	86
K0792.208212070	czarny	33	81,8	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	28,8	79,9	12	86

Trzpienie montażowe z uchwytem T

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor komponentów	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	Otwór ustalający H11	Siła ścinania podwójnego maks.kN
K0792.208212080	czarny	33	81,8	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	28,8	89,9	12	86
K0792.208216030	czarny	33	81,8	16	19	26,3	30	13,1	39,5	28,8	43,1	16	153
K0792.208216035	czarny	33	81,8	16	19	26,3	35	13,1	39,5	28,8	48,1	16	153
K0792.208216040	czarny	33	81,8	16	19	26,3	40	13,1	39,5	28,8	53,1	16	153
K0792.208216045	czarny	33	81,8	16	19	26,3	45	13,1	39,5	28,8	58,1	16	153
K0792.208216050	czarny	33	81,8	16	19	26,3	50	13,1	39,5	28,8	63,1	16	153
K0792.208216060	czarny	33	81,8	16	19	26,3	60	13,1	39,5	28,8	73,1	16	153
K0792.208216070	czarny	33	81,8	16	19	26,3	70	13,1	39,5	28,8	83,1	16	153
K0792.208216080	czarny	33	81,8	16	19	26,3	80	13,1	39,5	28,8	93,1	16	153
K0792.20844605010	czerwony RAL 3020	17,6	46	5	5,5	13,2	10	5,9	25	19,4	15,9	5	15
K0792.20844605015	czerwony RAL 3020	17,6	46	5	5,5	13,2	15	5,9	25	19,4	20,9	5	15
K0792.20844605020	czerwony RAL 3020	17,6	46	5	5,5	13,2	20	5,9	25	19,4	25,9	5	15
K0792.20844605025	czerwony RAL 3020	17,6	46	5	5,5	13,2	25	5,9	25	19,4	30,9	5	15
K0792.20844605030	czerwony RAL 3020	17,6	46	5	5,5	13,2	30	5,9	25	19,4	35,9	5	15
K0792.20844606010	czerwony RAL 3020	17,6	46	6	6,85	13,2	10	6,8	25	19,4	16,8	6	22
K0792.20844606015	czerwony RAL 3020	17,6	46	6	6,85	13,2	15	6,8	25	19,4	21,8	6	22
K0792.20844606020	czerwony RAL 3020	17,6	46	6	6,85	13,2	20	6,8	25	19,4	26,8	6	22
K0792.20844606025	czerwony RAL 3020	17,6	46	6	6,85	13,2	25	6,8	25	19,4	31,8	6	22
K0792.20844606030	czerwony RAL 3020	17,6	46	6	6,85	13,2	30	6,8	25	19,4	36,8	6	22
K0792.20844606035	czerwony RAL 3020	17,6	46	6	6,85	13,2	35	6,8	25	19,4	41,8	6	22
K0792.20844606040	czerwony RAL 3020	17,6	46	6	6,85	13,2	40	6,8	25	19,4	46,8	6	22
K0792.20844606045	czerwony RAL 3020	17,6	46	6	6,85	13,2	45	6,8	25	19,4	51,8	6	22
K0792.20844606050	czerwony RAL 3020	17,6	46	6	6,85	13,2	50	6,8	25	19,4	56,8	6	22
K0792.20846308020	czerwony RAL 3020	23	62,9	8	9,5	17,3	20	7,8	33	24,4	27,8	8	38
K0792.20846308025	czerwony RAL 3020	23	62,9	8	9,5	17,3	25	7,8	33	24,4	32,8	8	38
K0792.20846308030	czerwony RAL 3020	23	62,9	8	9,5	17,3	30	7,8	33	24,4	37,8	8	38
K0792.20846308035	czerwony RAL 3020	23	62,9	8	9,5	17,3	35	7,8	33	24,4	42,8	8	38
K0792.20846308040	czerwony RAL 3020	23	62,9	8	9,5	17,3	40	7,8	33	24,4	47,8	8	38
K0792.20846308045	czerwony RAL 3020	23	62,9	8	9,5	17,3	45	7,8	33	24,4	52,8	8	38
K0792.20846308050	czerwony RAL 3020	23	62,9	8	9,5	17,3	50	7,8	33	24,4	57,8	8	38
K0792.20846310020	czerwony RAL 3020	23	62,9	10	12	17,3	20	8,9	33	24,4	28,9	10	60
K0792.20846310025	czerwony RAL 3020	23	62,9	10	12	17,3	25	8,9	33	24,4	33,9	10	60
K0792.20846310030	czerwony RAL 3020	23	62,9	10	12	17,3	30	8,9	33	24,4	38,9	10	60
K0792.20846310035	czerwony RAL 3020	23	62,9	10	12	17,3	35	8,9	33	24,4	44,9	10	60
K0792.20846310040	czerwony RAL 3020	23	62,9	10	12	17,3	40	8,9	33	24,4	48,9	10	60
K0792.20846310045	czerwony RAL 3020	23	62,9	10	12	17,3	45	8,9	33	24,4	54,9	10	60
K0792.20846310050	czerwony RAL 3020	23	62,9	10	12	17,3	50	8,9	33	24,4	58,9	10	60
K0792.20846310060	czerwony RAL 3020	23	62,9	10	12	17,3	60	8,9	33	24,4	68,9	10	60
K0792.20848212025	czerwony RAL 3020	33	81,8	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	28,8	34,9	12	86
K0792.20848212030	czerwony RAL 3020	33	81,8	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	28,8	39,9	12	86
K0792.20848212035	czerwony RAL 3020	33	81,8	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	28,8	44,9	12	86
K0792.20848212040	czerwony RAL 3020	33	81,8	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	28,8	49,9	12	86
K0792.20848212045	czerwony RAL 3020	33	81,8	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	28,8	54,9	12	86
K0792.20848212050	czerwony RAL 3020	33	81,8	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	28,8	59,9	12	86
K0792.20848212060	czerwony RAL 3020	33	81,8	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	28,8	69,9	12	86
K0792.20848212070	czerwony RAL 3020	33	81,8	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	28,8	79,9	12	86
K0792.20848212080	czerwony RAL 3020	33	81,8	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	28,8	89,9	12	86
K0792.20848216030	czerwony RAL 3020	33	81,8	16	19	26,3	30	13,1	39,5	28,8	43,1	16	153
K0792.20848216035	czerwony RAL 3020	33	81,8	16	19	26,3	35	13,1	39,5	28,8	48,1	16	153
K0792.20848216040	czerwony RAL 3020	33	81,8	16	19	26,3	40	13,1	39,5	28,8	53,1	16	153
K0792.20848216045	czerwony RAL 3020	33	81,8	16	19	26,3	45	13,1	39,5	28,8	58,1	16	153
K0792.20848216050	czerwony RAL 3020	33	81,8	16	19	26,3	50	13,1	39,5	28,8	63,1	16	153
K0792.20848216060	czerwony RAL 3020	33	81,8	16	19	26,3	60	13,1	39,5	28,8	73,1	16	153
K0792.20848216070	czerwony RAL 3020	33	81,8	16	19	26,3	70	13,1	39,5	28,8	83,1	16	153
K0792.20848216080	czerwony RAL 3020	33	81,8	16	19	26,3	80	13,1	39,5	28,8	93,1	16	153

