

## Kastenroller

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform offen, Gestell in grün, 4 Lenkrollen, Mit Gummi-Bereifung



Artikelnummer: 532088

## Kastenroller

speziell für den leichten Transport von Euronorm-Behältern





Kastenroller

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Plattform offen
- Gestell in grün
- ABSkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Gleitlager

## Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Rollertyp	Kastenroller	Bereifung	Gummi
Traglast	250 kg	Radlager	Gleitlager
Euronorm	ja	Durchmesser Rad	100 mm
Ladeflächenlänge	600 mm	Länge	600 mm
Ladeflächenbreite	400 mm	Breite	400 mm
Plattform Konstruktion	offen	Farbe	grün
Material	ABS	Gewicht	3,5 kg

## Dazu passt auch ...

149735		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße