



> Farbtabelle siehe Seite 1189


Kipp-Behälter Mit Rückschwenk-Automatik

Der Kippvorgang kann in jeder Höhe per Zugseil durch den Staplerfahrer eingeleitet werden. Die besondere Anordnung des Drehpunktes sorgt für die restlose Entleerung und das selbsttätige Zurückschwenken und Verriegeln der Behälterwanne. Gegen Abrutschen von den Gabelzinken ist der Behälter mit einer Kette gesichert.

- Schweißkonstruktion mit verdeckter Abrollmechanik und Mulden-Kippsicherung
- Mulde aus Wannenblech, 3 mm stark, Staplertaschen aus stabilem Stahlblech, Lackierung lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 oder feuerverzinkt
- Rollen-Satz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 180 mm aus Polyamid, 1 Lenkrolle mit Feststeller als Zubehör
- 2-tlg. oder 4-tlg. Klappdeckel, verzinkt, beidseitig zu öffnen, in geöffnetem Zustand arretrierbar als Zubehör



Inhalt ca. m ³	0,3	0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0
Traglast kg	750	1000	1500	2000	2000	2000	2000
Höhe mm	945	1070	1070	1070	1070	1070	1175
Breite x Tiefe mm	850 x 1150	850 x 1430	1150 x 1430	1400 x 1430	1650 x 1430	1950 x 1430	2150 x 1670
A / B / C mm	420 / 200 / 80	420 / 200 / 80	600 / 200 / 80	600 / 200 / 80	600 / 200 / 80	600 / 200 / 80	600 / 200 / 80
Gewicht kg (lackierte Ausf.)	163	217	245	261	279	322	391
blau	344575	344586	344597	344611	344622	344633	344644
orange	967217	967228	967239	967261	967272	967283	967294
andersfarbig (Farbe bitte angeben)	209200	209201	209202	209203	209204	209205	209206
verzinkt	344655	344666	344677	344688	344699	344702	344713
Direkt mitbestellen							
Klappdeckel verzinkt	2 tlg. 344815	2 tlg. 344826	2 tlg. 344837	2 tlg. 344848	2 tlg. 344859	4 tlg. 344881	4 tlg. 344892
Rollen-Satz, Traglast max. 1350 kg	518144	---					
Öldichte Ausführung auf Anfrage							



Einfahrmaße (innen)