



## Gasflaschen-Depots Mit Gitterwänden

Zur vorschriftsmäßigen Lagerung im Freien, entsprechend den technischen Regeln Druckgase TRGS 510, ohne oder mit Dach.

- Stabile Stahlrahmenkonstruktion, feuerverzinkt
- Rück-, Seitenwände und Türen aus Maschengitter, feuerverzinkt
- Einzel-Flügel Tür B x H 1000 x 2000 mm oder Doppel-Flügel Tür B x H 2000 x 2000 mm, mit Profizylinder-schloss inkl. 2 Schlüsseln
- Dach aus Stahlblech
- Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage



Entspricht den technischen Regeln  
Druckgase TRGS 510

Höhe ohne/mit Dach mm	2060/2180					
Anzahl Gasflaschen Ø 220 mm max.	16	32	48	60	78	104
Breite x Tiefe mm	1085 x 1085	2100 x 1085	2100 x 1500	2400 x 1500	3100 x 1500	3100 x 2100
<b>ohne Dach</b>						
<b>mit Flügel Tür</b>	-	529847	529848	529849	529850	529851
<b>mit Doppelflügel Tür</b>	-	531802	531803	531804	531805	531806
<b>mit Dach</b>						
<b>mit Flügel Tür</b>	529852	529853	529855	529856	529857	529858
<b>mit Doppelflügel Tür</b>	-	531807	531808	531809	531810	531811
<b>Direkt mitbestellen</b>						
<b>Gitterrostboden</b>	529859	529860	529861	529862	529863	529864

### Zusatzausstattung



#### [1] Gitterrostboden

- Zum Ausgleich von Bodenebenheiten, Preise siehe Tabelle



#### [2] Haltevorrichtung

- Für die stehende Flaschenlagerung, mit Kettensicherung

529873



#### [3] Gasflaschengestell

- Max. 2-fach stapelbar
- L x B x H 1300 x 1000 x 850 mm

529872



Gasflaschen-Paletten für den Staplertransport von bis zu 8 Gasflaschen auf Anfrage lieferbar.

## Gasflaschen-Depots Mit Fachteilern

Zur vorschriftsmäßigen Lagerung im Freien, entsprechend den technischen Regeln Druckgase TRGS 510, ohne oder mit Bodengruppe aus Tränenblech.

- Geschweißte Profilstahl-Konstruktion, Wände und Dach verzinkt und zusätzlich lackiert himmelblau RAL 5015
- Verriegelbare Gittertür
- Rückwand aus Trapezblech, verzinkt und beschichtet
- Ausklappbare Kragarm-Fachteiler mit Kettensicherung für 50 Liter Flaschen
- Inkl. Kranösen für den Leertransport



Ohne Bodengruppe

Höhe mm	2055				
Breite x Tiefe mm	1125 x 1050	1125 x 1250	2100 x 1050	2100 x 1250	2100 x 1480
Kapazität 50-l-Flaschen	8	12	16	24	32
Tür	1-flügelig	1-flügelig	2-flügelig	2-flügelig	2-flügelig
<b>ohne Bodengruppe</b>	200485	200486	200487	200488	200489
<b>mit Bodengruppe</b>	---	---	---	---	---
<b>Bodengruppe</b>	200490	200491	200492	200493	200494
<b>Direkt mitbestellen</b>	---	---	---	---	---
Auffahrrampe, verzinkt, B x T x H 750 x 740 x 130 mm			521536	---	



Anlieferung fertig montiert. Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich. Bei Bedarf bitte mitbestellen.

700173 ---