

Diebold Nixdorf D1000 Serie 38.1cm 15" Projected Capacitive USB USB-C silber

Touchmonitor (4:3) - Bildschirmdiagonale: 38,1cm (15") - Touch - Projected Capacitive - Auflösung - 1024x768 Pixel - Divers (Eigenschaften/Merkmale) - Helligkeit: Helligkeit 400cd - Blickwinkel: Blickwinkel 85/85°(H/V) - Kontrast: 700:1 - Schnittstellen - USB (Typ A) - USB-C - DVI - Farbe - silber



Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Diebold Nixdorf
Hersteller Art. Nr.	CRBAS-D1150-SPCT

Beschreibung

DIEBOLD NIXDORF D1000 Serie, 38,1cm (15"), Projected Capacitive, USB, USB-C, silber Touchmonitor (4:3), Bildschirmdiagonale: 38,1cm (15"), Touch, Projected Capacitive, Auflösung, 1024x768 Pixel, Divers (Eigenschaften/Merkmale), Helligkeit: Helligkeit 400cd, Blickwinkel:, Lieferzeit in Werktagen: 1

Ausführliche Details

Allgemeines

GE Farbe	Silber
Farbe	Silber

Technische Daten

Typ	Digital Signage Sonstiges
Universelle Schnittstellen	USB Typ C