

LEONI Câble Breakout 4G OM4, le mètre

Numéro d'article	21.08.0054	LEONI
Constructeur	LEONI	
Référence constructeur	21.08.0054	



Câble Breakout à fibres optiques pour le câblage structuré des bâtiments

- Pour une installation en milieux secs, dans les canaux de câbles, les tuyaux et les goulottes
- Structure: 4 câbles à décharge de traction en tant qu'éléments Breakout; collier de traction non métallique (aramide); fil pour dénuder sous le manteau; manteau extérieur: sans halogène, retardateur de flamme
- Ces câbles à fibres optiques offrent une qualité de fibre supérieure à la moyenne pour un débit allant jusqu'à 40/100 Gigabit Ethernet
- Prévus pour un montage direct des connecteurs; possibilité d'extension du système avec des distributeurs de fibres optiques pour des armoires de 19"
- Remarque: Les câbles Breakout avec confection sont réalisés sur commande et toute commande ne peut être ni annulée, ni retournée

Remarque: photo non-contractuelle

Caractéristiques techniques

Constructeur	LEONI
Groupe de produits	Câble fibre optique
Types de produits	Câble d'installation
Couleur	violet
Longueur	1 m
Nombre de fibres	4

Structure des fils	Noyau compact avec fibres à gradient
Type de câble	Câble Break-Out
Câble extérieur	non
Diamètre de fibre	Multimode 50/125µm OM4
Rayon de courbure	140 mm
Couleur (câble)	violet
Embout de soulagement en aramid	oui
Ø externe du câble	7 mm
Manteau externe du câble	anti-halogène
Câble LSOH	oui
Résistance à la pression	800 N
Résistance à court terme (en N/cm ²)	150
Résistance à long terme (en N/cm ²)	100
Hauteur du colis	70 mm
Largeur du colis	350 mm
Profondeur du colis	370 mm
Poids du paquet	0.2 kg